

HOLEX®**Półfabrykaty noży, 4-kąt., HSS-Co10, D×długość: 14X125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	295000 14X125
GTIN	4045197187482
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.

HSS-Co 10 (10% kobaltu, 67 HRC).

noże oprawkowe czterokąt. (półfabrykaty) wg DIN 4964, kształt B. Szerokość: tolerancja **h12**. Końce zukosowane.

Zastosowanie:

Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.

Opis techniczny

długość	125 mm
Wymiar czworokąta D	12 mm
Materiał ostrza 	HSS-Co10