

**Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° bez śruby do regulacji długości, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 32/10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302416 32/10
GTIN	4045197436146
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).

**bez** śruby do regulacji długości, **długa**.

**Zastosowanie:**

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

**wskazówka:**

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min<sup>-1</sup>.

Ø D<sub>2</sub>: 24 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu d	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø otworu D <sub>1</sub>	10 mm
Długość całkowita L	300 mm
Atrybut nazwy produktu	L = 300 mm