



Elastyczny przymiar stalowy, chroniący powierzchnie, Długość: 300mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	461640 300
GTIN	4007368044017
Klasa artykułu	46R

Opis

Wykonanie:
Elastyczne metrówki ze stali sprężynowej z poliamidową osłoną ochronną. Doskonałe możliwości odczytu i wysoka ochrona przed zużyciem. Optymalnie nadaje się do pomiarów na wrażliwych powierzchniach, np. lakierowanych. Podziałka 1/1 mm na górnej i dolnej krawędzi.

Opis techniczny

szerokość przekroju	13 mm
długość	300 mm
grubość przekroju	0,3 mm
podziałka krawędzi górnej	1/1 mm
podziałka krawędzi dolnej	1/1 mm
Rodzaj produktu	Linijka