

Garant**Nóż introligatorski z uchwytem 2-komponentowym z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 9mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	844920 9
GTIN	4069515027762
Klasa artykułu	81B

Opis**Wykonanie:**

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.

Smukła i ergonomiczna rękojeść z **2-komponentowym uchwytem** zarówno do ciężkiej pracy, jak i do precyzyjnego cięcia. Przyczepna powłoka **Haptoprene** z rdzeniem ze szczególnie ciągliwego polipropylenu o dużej udarności. Bezpieczna praca, ponieważ zagrożenie wyslizgnięciem jest zminimalizowane nawet przy mokrych lub zaolejonych dłoniach. Ostrze blokuje się automatycznie. Z 3 odłamywanymi, 13-częłkowymi ostrzami (zblizonymi do nr. 844910 rozm. 10), o szerokości 9 mm.

Część zamienna:

Ostrza zapasowe zob. nr 844910 wielk. 10 – nr 844918 wielk. 10.

Opis techniczny

długość noża bez ostrza	145 mm
długość grotu	80 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy	13
grubość grotu	0,4 mm
szerokość grotu	9 mm
Rodzaj produktu	Nóż introligatorski

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/844920-9>
