



Rejestrator temperatury/wilgotności, typ: 174H



Dane zamówienia

Numer katalogowy	474202 174H
GTIN	4029547027772
Klasa artykułu	47B

Opis

Wykonanie:

Poręczny rejestrator danych ze wskaźnikiem. Pamięć wewnętrzna na 16000 wyników pomiarów. Duże bezpieczeństwo danych również przy rozładowanej baterii. Możliwość nastawiania taktu pomiarowego w zakresie od 1 min do 24 h. Trwałość baterii >1 roku (takt pomiarowy 15 min, 25 °C). Oszczędzający czas i intuicyjny odczyt danych przez USB-C. Profesjonalne oprogramowanie z funkcją eksportu do programu Excel w celu programowania rejestratora i analizy danych oraz tworzenia protokołów w formacie PDF. Dodatkowo pomiar i zapisywanie wyników pomiarów wilgotności względnej.

w dostawie::

Z uchwytem ściennym, 2 bateriami nr 081560, wielk. CR2032, kablem do przesyłania danych USB-C 2.0 i protokołem kalibracji.

Opis techniczny

granica błędu pomiaru temperatury	±0,5 °C
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
wysokość	18,5 mm

Karta danych

szerokość	38 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zakres pomiarowy temperatury	-20 - 70 °C
długość	60 mm
Kalibracja	I6
Liczba dołączonych baterii	2
zakres pomiaru wilgotności względnej	0 - 100 %
dokładność pomiaru wilgotności względnej	±3 %
złącze	Złącze USB
pamięć przyrządu	16000 wartości pomiarowych
Rodzaj produktu	Rejestrator temperatury/wilgotności

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/474202-174H>