

TAJIMA

Nóż introligatorski z uchwytem z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 22mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	845100 22
GTIN	4975364019226
Klasa artykułu	83M

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości rękojeść z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, powlekana proszkowo.

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą.

Dodatkowa blokada ostrza śrubą radełkowaną do precyzyjnych cięć.

Z trzema odłamywanymi ostrzami 8-członowymi, o **szerokości 22 mm**. Ostrza wysokiej jakości, bardzo ostre i trwałe.

Część zamienna:

Ostrza zapasowe zob. nr 845110 wielk. 10 i nr 845115 wielk. 10.

Opis techniczny

długość noża bez ostrza	170 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy	8
grubość grotu	0,65 mm
liczba ostrzy	3
długość grotu	100 mm
szerokość grotu	22 mm
Rodzaj produktu	Nóż introligatorski

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/845100-22>

