

**Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° bez śruby do regulacji długości, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302410 25/12
GTIN	4045197435842
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).

**bez** śruby do regulacji długości, **krótka**.

**Zastosowanie:**

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

**wskazówka:**

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min<sup>-1</sup>.

Ø D<sub>2</sub>: 20 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu d	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Ø otworu D <sub>1</sub>	12 mm
Długość całkowita L	160 mm
Atrybut nazwy produktu	L = 160 mm