



Hełmy ochronne uvex pronamic B-WR, kolor: BLUE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	097706 BLUE
GTIN	4031101960135
Klasa artykułu	04U

Opis

Wykonanie:

Pronamic oznacza optymalną ochronę (**protection**) i dynamikę (**dynamic**): Lekka skorupa hełmu z HDPE (High Density Polyethylene) z **trzema zmiennie regulowanymi otworami wentylacyjnymi** zapewniającymi maksymalną wentylację. Optymalna geometria taśmy nagłownej i duża podkładka pod kark zapewniają niezwykle wygodne dopasowanie. System adapterów umożliwia łączenie z wizjerami, kapsułami hełmu i lampami. **Odporny na temperaturę do -30°C** i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM).

- Taśma mocowana w 6 punktach
- 30 mm uchwyt ze slotem euro
- Opaska przeciwpotna ze sztucznej skóry
- Kształt prosty
- Z przekręcanym zapięciem i dużą podkładką pod kark

Zastosowanie:

Przemysł, budownictwo, montaż.

Norma:

DIN EN 397

Opis techniczny

z regulacją wielkości

Zapięcie obrotowe

Karta danych

kolor	niebieskie
Seria	uvex pronamic
wielk.	51 - 65 cm
masa	406 g
Właściwości hełmu	Ochrona do -30°C
Właściwości hełmu	Ochrona przed odpryskami ciepłego metalu
Materiał skorupy hełmu	HDPE
Norma	DIN EN 397
Rodzaj produktu	Hełmy ochronne