

**Oprawki tulejek OZ, SK 50, zakres mocowania: 4-32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302462 4-32
GTIN	4250122600060
Klasa artykułu	36E

Opis**Wykonanie:**

Łożyskowana nakrętka złączkowa.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych OZ wg ISO 10897.

Wyp. dodatkowe:

Tulejka zaciskowa OZ nr 309540 – 309560, zestaw nr 309562 (Typ 462 E) do wielk. 2 – 25, klucz hakowy nr 628400.

Opis techniczny

odpowiedni klucz hakowy nr 628400	_68/75
Nakrętki mocujące zamiennie nr 309670	4 - 32
zakres mocowania	4 - 32 mm
wymiar A długości wysięgu	73 mm
gwint M	M24
Długość całkowita L	200 mm
Ø zewn. D	72 mm
Ø mocowania D ₁	4-32 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	DIN 2080

Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d 25 mm	309560 25
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d 16 mm	309560 16
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d 22 mm	309560 22
Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d 20 mm	309560 20

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Nakrętki OZ do zakr. mocowania uchwytów zaciskowych 4-32 mm	309670 4-32
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 14 mm	309560 14
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 10 mm	309560 10
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 18 mm	309560 18
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 12 mm	309560 12
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 32 mm	309560 32
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 30 mm	309560 30
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 28 mm	309560 28
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Klucz hakowyz noskiem do nakrętek o Ø zewn. 68/75 mm	628400 68/75
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50