

Garant**Pilniki obrotowe małe GARANT Master Uni – średnie, HM, typ: N0307****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	546906 N0307
GTIN	4069515036009
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Opis techniczny

Opis kształtu	Kątowniki
długość całkowita	37 mm
długość główki	7 mm
Seria	Master Uni
Ø główki	3 mm
Ø chwytu	3 mm
Materiał ostrza	HM
chwyt długi	nie
Rodzaj produktu	Pilnik obrotowy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
--	-------------	----------------	---------

Karta danych

Al / Mg	nadaje się warunkowo
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się
Stal < 55 HRC	nadaje się
Stal < 60 HRC	nadaje się
INOX	nadaje się
Ti	nadaje się
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się
uniw.	nadaje się