

**Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° bez śruby do regulacji długości, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 32/16 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 302416 32/16 |
| GTIN | 4045197436177 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).

bez śruby do regulacji długości, **długa**.

Zastosowanie:

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

wskazówka:

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min⁻¹.

Ø D₂: 27 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|------------|
| Ø otworu D ₁ | 16 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Ø chwytu d | 32 mm |
| Długość całkowita L | 300 mm |
| Atrybut nazwy produktu | L = 300 mm |