

**Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° ze śrubą do regulacji długości, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302412 32/16
GTIN	4045197436047
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).

<strong>ze </strong>śrubą do regulacji długości, <strong>krótka</strong>.

**Zastosowanie:**

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

**wskazówka:**

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min<sup>-1</sup>.

Ø D<sub>2</sub>: 27 mm

**Opis techniczny**

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
ø chwytu d	32 mm
Ø otworu D <sub>1</sub>	16 mm
Długość całkowita L	160 mm
Atrybut nazwy produktu	L = 160 mm