



Wkrętarka udarowa 18 V, akumulatorowa wkrętarka udarowa



Dane zamówienia

Numer katalogowy	074010 M18ONEF1DS
GTIN	4058546564179
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Solidna, **akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™ o dużej mocy, z bezszczotkowym silnikiem EC POWERSTATE™**, o dużej trwałości i wysokiej efektywności energetycznej.

Wytrzymały **metalowy korpus przekładni** i ergonomiczny **środkowy uchwyt z miękką nakładką**. Wskazania stanu naładowania akumulatorów, oświetlenie diodowe LED obszaru pracy. Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową. **Układ elektroniczny REDLINK PLUS™** – unikatowe sterowanie mocą:

- **Z komunikacją systemową jednostka napędowa – akumulator.**
- **Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.**

DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę 4 przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu. 1-calowy akumulatorowy klucz udarowy 18 FUEL™ ONEKEY™ z pierścieniem osadczym zapewnia moment dokręcania wynoszący nawet 2576 Nm i stanowi zamiennik urządzeń przewodowych, silnikowych lub pneumatycznych. DRIVE CONTROL umożliwia szybką zmianę 4 przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu obrotowego.

Zalety:

DRIVE CONTROL™.

w dostawie::

W zestawie 1 × M18 Forge™ 12 Ah, ładowarka, HD Box.

Karta danych

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 do 073816, nr 073827 oraz nr 073840.

Opis techniczny

maks. moment obrotowy na 1. stopniu	1180 Nm
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
pojemność akumulatora	12 Ah
maks. moment obrotowy na 4. stopniu	2576 Nm
liczba uderzeń na 2. stopniu	0 - 930 min ⁻¹
masa	11,1 kg
liczba uderzeń na 3. stopniu	0 - 1200 min ⁻¹
maks. moment obrotowy na 3. stopniu	1966 Nm
liczba uderzeń na 1. stopniu	0 - 750 min ⁻¹
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	kwadrat zewn.
typowe zastosowanie	Heavy Duty
Połączenie z aplikacją	OneKey
liczba uderzeń na 4. stopniu	0 - 1440 min ⁻¹
oznaczenie producenta	M18ONEFHI-WF1DS-121C
wymiary uchwytu narzędziowego	1 cal
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maksymalna \varnothing śrub (8,8 – 12,9)	M42
Liczba dołączonych akumulatorów	1
maks. moment obrotowy na 2. stopniu	1254 Nm
Napięcie akumulatorów	18 V
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe

