

**Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° bez śruby do regulacji długości, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 32/20 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 302416 32/20  |
| GTIN             | 4045197436184 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

**Opis****Wykonanie:**

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).

**bez** śruby do regulacji długości, **długa**.

**Zastosowanie:**

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

**wskazówka:**

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min<sup>-1</sup>.

Ø D<sub>2</sub>: 27 mm

**Opis techniczny**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ø chwytu d              | 32 mm      |
| Ø D <sub>2</sub>        | 27 mm      |
| Ø otworu D <sub>1</sub> | 20 mm      |
| Długość całkowita L     | 300 mm     |
| Atrybut nazwy produktu  | L = 300 mm |