

**Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° bez śruby do regulacji długości, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 20/8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302416 20/8
GTIN	4045197436085
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).

bez śruby do regulacji długości, **długa**.

Zastosowanie:

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

wskazówka:

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min⁻¹.

Ø D₂: 14 mm

Opis techniczny

Ø otworu D ₁	8 mm
Ø chwytu d	20 mm
Ø D ₂	14 mm
Długość całkowita L	300 mm
Atrybut nazwy produktu	L = 300 mm