



## Zestawy cyfrowych średnicówek mikrometrycznych z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 20-50mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428941 20-50
GTIN	4059192064990
Klasa artykułu	43A

### Opis

#### Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne lub średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewnętrznych z gwintem przyłączeniowym umożliwiającym łatwą wymianę głowic pomiarowych. Samocentrująca głowica pomiarowa, powyżej 12 mm ze szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych. Powyżej 40 mm głowica pomiarowa wykonana z aluminium dla zmniejszenia masy. **Powyżej 12 mm czujnik pomiarowy do pomiarów aż po dno otworu.** Średnicówki mikrometryczne z wysuniętą grzechotką precyzyjną, szybkie pomiary na skok wrzeciona 1,5 mm. Praktyczne funkcje pomiarowe, np. 3 PRESET, wskazanie tolerancji za pomocą symboli, ABS.

#### Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne nr 428931 z pierścieniami nastawczymi.

#### Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 428950, kabel do transmisji danych nr 498941, pierścienie nastawcze nr 484030, płyta mocująca do stojaka do mikrometru zewnętrznego nr 428951.

### Opis techniczny

## Karta danych

typ baterii	Bateria guzikowa
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
liczba głowic pomiarowych	4
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
stopień ochrony IP	IP 65
Liczba dołączonych baterii	1
Ø pierścieni nastawczych	25/40 mm
zakres pomiarowy	20 - 50 mm
liczba pierścieni nastawczych	2
Norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Kalibracja	S6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/428941-20-50>