

**Cyfrowe średnicówki mikrometryczne z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 100-125mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	428931 100-125
GTIN	4059192064938
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

3-punktowe średnicówki mikrometryczne lub średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewn.

z gwintem przyłączeniowym umożliwiającym łatwą wymianę głowic pomiarowych.

Samocentrująca głowica pomiarowa, dla średnic powyżej 12 mm ze szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych.

Dla średnic powyżej 40 mm głowica pomiarowa wykonana z aluminium dla zmniejszenia masy.

Dla średnic powyżej 12 mm głowice pozwalają na pomiar do dna otworu.

średnicówki mikrometryczne z wysuniętą grzechotką precyzyjną, szybkie pomiary dzięki zastosowaniu wrzeciona o skoku 1,5 mm. Praktyczne funkcje pomiarowe, np. 3 PRESET, wskazanie tolerancji za pomocą symboli, ABS.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 428950, kabel do transmisji danych nr 498941, pierścienie nastawcze nr 484030, płyta mocująca do stojaka do mikrometru zewnętrznego nr 428951.

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 65
wymiar a	0,5 mm
granica błędu	0,006 mm

Karta danych

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
odczyt	0,001 mm
zakres pomiarowy	100 - 125 mm
typ baterii	Bateria guzikowa
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
standardowa głębokość pomiaru	132 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/428931-100-125>