

**Cyfrowe średnicówki mikrometryczne z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 150-175mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	428931 150-175
GTIN	4059192064952
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

3-punktowe średnicówki mikrometryczne lub średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewn.

z gwintem przyłączeniowym umożliwiającym łatwą wymianę głowic pomiarowych.

Samocentrująca głowica pomiarowa, dla średnic powyżej 12 mm ze szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych.

Dla średnic powyżej 40 mm głowica pomiarowa wykonana z aluminium dla zmniejszenia masy.

Dla średnic powyżej 12 mm głowice pozwalają na pomiar do dna otworu.

średnicówki mikrometryczne z wysuniętą grzechotką precyzyjną, szybkie pomiary dzięki zastosowaniu wrzeciona o skoku 1,5 mm. Praktyczne funkcje pomiarowe, np. 3 PRESET, wskazanie tolerancji za pomocą symboli, ABS.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 428950, kabel do transmisji danych nr 498941, pierścienie nastawcze nr 484030, płyta mocująca do stojaka do mikrometru zewnętrznego nr 428951.

Opis techniczny

standardowa głębokość pomiaru	132 mm
granica błędu	0,007 mm
stopień ochrony IP	IP 65

Karta danych

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
typ baterii	Bateria guzikowa
zakres pomiarowy	150 - 175 mm
odczyt	0,001 mm
wymiar a	0,5 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/428931-150-175>