

Mahr**Zestawy cyfrowych średnicówek mikrometrycznych z wyjściem danych,
Zakres pomiarowy: 12-20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	428941 12-20
GTIN	4059192064983
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

3-punktowe średnicówki mikrometryczne lub średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewnętrznych z gwintem przyłączeniowym umożliwiającym łatwą wymianę głowic pomiarowych. Samocentrująca głowica pomiarowa, powyżej 12 mm ze szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych. Powyżej 40 mm głowica pomiarowa wykonana z aluminium dla zmniejszenia masy. **Powyżej 12 mm czujnik pomiarowy do pomiarów aż po dno otworu.** Średnicówki mikrometryczne z wysuniętą grzechotką precyzyjną, szybkie pomiary na skok wrzeczona 1,5 mm. Praktyczne funkcje pomiarowe, np. 3 PRESET, wskazanie tolerancji za pomocą symboli, ABS.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne nr 428931 z pierścieniami nastawczymi.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 428950, kabel do transmisji danych nr 498941, pierścienie nastawcze nr 484030, płyta mocująca do stojaka do mikrometru zewnętrznego nr 428951.

Opis techniczny

Liczba dołączonych baterii	1
----------------------------	---

Karta danych

liczba pierścieni nastawczych	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zakres pomiarowy	12 - 20 mm
typ baterii	Bateria guzikowa
liczba głowic pomiarowych	2
Ø pierścieni nastawczych	16 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
stopień ochrony IP	IP 65
Norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Kalibracja	S6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/428941-12-20>