



## Cyfrowe średnicówki mikrometryczne z wyprowadzaniem danych oraz i-wi, Zakres pomiarowy: 50-60mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 428932 50-60  |
| GTIN             | 4059192065133 |
| Klasa artykułu   | 43A           |

### Opis

#### Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne lub średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewn.

z gwintem przyłączeniowym umożliwiającym łatwą wymianę głowic pomiarowych.

Samocentrująca głowica pomiarowa, dla średnic powyżej 12 mm ze szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych.

Dla średnic powyżej 40 mm głowica pomiarowa wykonana z aluminium dla zmniejszenia masy.

Dla średnic powyżej 12 mm głowice pozwalają na pomiar do dna otworu.

średnicówki mikrometryczne z wysuniętą grzechotką precyzyjną, szybkie pomiary

dzięki zastosowaniu wrzeciona o skoku 1,5 mm. Praktyczne funkcje pomiarowe,

np. 3 PRESET, wskazanie tolerancji za pomocą symboli, ABS.

Dodatkowo z wmontowanym systemem radiowym i-wi do łatwej, bezprzewodowej transmisji wyników pomiarów do każdego PC.

#### w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

#### Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 428950, kabel do transmisji danych nr 498941, pierścienie nastawcze nr 484030, płyta mocująca do stojaka do mikrometru zewnętrznego nr 428951.

Pendrive do odbioru systemu radiowego i-wi nr 498912 rozm. STICK.

### Opis techniczny

|             |                  |
|-------------|------------------|
| typ baterii | Bateria guzikowa |
|-------------|------------------|

## Karta danych

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| zakres pomiarowy                        | 50 - 60 mm                      |
| odczyt                                  | 0,001 mm                        |
| wymiar a                                | 0,5 mm                          |
| standardowa głębokość pomiaru           | 79 mm                           |
| granica błędu                           | 0,005 mm                        |
| zasilanie energią                       | Zasilanie z baterii             |
| Liczba dołączonych baterii              | 1                               |
| stopień ochrony IP                      | IP 65                           |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032                   |
| Norma                                   | DIN 863                         |
| przełączalny odczyt                     | mm / cale                       |
| złącze                                  | Złącze USB                      |
| złącze                                  | Złącze Digimatic                |
| złącze                                  | system radiowy i-wi MAHR        |
| zapisywanie wartości pomiaru            | System MAHR Reference-Lock      |
| Technika pomiarowa                      | cyfrowy                         |
| Opakowanie                              | Stabilny pojemnik               |
| Kalibracja                              | B6                              |
| Rodzaj produktu                         | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/428932-50-60>