

Mahr

Cyfrowa średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 40-50mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 428933 40-50 |
| GTIN | 4059192065362 |
| Klasa artykułu | 43A |

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne lub średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewn.

z gwintem przyłączeniowym umożliwiającym łatwą wymianę głowic pomiarowych.

Samocentrująca głowica pomiarowa, dla średnic powyżej 12 mm ze szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych.

Dla średnic powyżej 40 mm głowica pomiarowa wykonana z aluminium dla zmniejszenia masy.

Dla średnic powyżej 12 mm głowice pozwalają na pomiar do dna otworu.

średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewnętrznych dzięki zastosowaniu dźwigni o skoku dla całego zakresu pomiarowego. Duży, obrotowy (270°) wyświetlacz dotykowy z praktycznymi funkcjami pomiarowymi, np. 3 PRESET, wskazanie tolerancji przez 3 kolorowe diody LED oraz symbole na wyświetlaczu, ABS.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 428950, kabel do transmisji danych nr 498941, pierścienie nastawcze nr 484030, płyta mocująca do stojaka do mikrometru zewnętrznego nr 428951.

Opis techniczny

| | |
|--------------------|-------|
| stopień ochrony IP | IP 65 |
|--------------------|-------|

Karta danych

| | |
|---|--|
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 |
| wymiar a | 0,5 mm |
| Liczba dołączonych baterii | 1 |
| granica błędu | 0,004 mm |
| odczyt | 0,001 mm |
| zakres pomiarowy | 40 - 50 mm |
| standardowa głębokość pomiaru | 76 mm |
| Norma | DIN 863 |
| przełączalny odczyt | mm / cale |
| złącze | Złącze USB |
| złącze | Złącze Digimatic |
| złącze | system radiowy i-wi MAHR |
| zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock |
| funkcja preset | tak |
| Technika pomiarowa | cyfrowy |
| Opakowanie | Stabilny pojemnik |
| Kalibracja | B6 |
| Rodzaj produktu | 3-punktowe średnicówki mikrometryczne |

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/428933-40-50>