

**Mahr****Zestaw cyfrowych średnicówek mikrometrycznych do szybkich pomiarów wewnętrznych z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 20-50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	428943 20-50
GTIN	4059192065430
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

3-punktowe średnicówki mikrometryczne lub średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewnętrznych z gwintem przyłączeniowym umożliwiającym łatwą wymianę głowic pomiarowych. Samocentrująca głowica pomiarowa, powyżej 12 mm ze szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych. Powyżej 40 mm głowica pomiarowa wykonana z aluminium dla zmniejszenia masy. **Powyżej 12 mm czujnik pomiarowy do pomiarów aż po dno otworu.** Średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewnętrznych z cofaniem dźwigni na całym zakresie pomiarowym. Duży, obrotowy (270°) wyświetlacz dotykowy z praktycznymi funkcjami pomiarowymi, np. 3 PRESET, wskazanie tolerancji przez 3 kolorowe diody LED oraz symbole na wyświetlaczu, ABS.

**Funkcja:**

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewnętrznych nr 428933 z pasującymi pierścieniami nastawczymi.

**Wyp. dodatkowe:**

Przedłużka nr 428950, kabel do transmisji danych nr 498941, pierścienie nastawcze nr 484030, płyta mocująca do stojaka do mikrometru zewnętrznego nr 428951.

**Opis techniczny**

zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zakres pomiarowy	20 - 50 mm
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 65
liczba głowic pomiarowych	4
liczba pierścieni nastawczych	2
Ø pierścieni nastawczych	25/40 mm
Norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
funkcja preset	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Kalibracja	S6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

**Odpowiednie produkty**

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/428943-20-50>