



**Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° bez śruby do regulacji długości, z kanalikami doprow. chłodziwo, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 20/6 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	302414 20/6
GTIN	4045197436191
Klasa artykułu	31A

## Opis

### Wykonanie:

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).  
<strong>bez </strong> śruby do regulacji długości, <strong> krótka i z kanałami doprowadzającymi chłodziwo </strong> (bez możliwości zamknięcia).

### Zastosowanie:

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

### wskazówka:

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min<sup>-1</sup>.

Otwór kanalika chłodzącego: niezamykane

Ø D<sub>2</sub>: 14 mm

## Opis techniczny

Ø chwytu d	20 mm
Ø otworu D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Długość całkowita L	160 mm
Atrybut nazwy produktu	L = 160 mm
Otwór kanalika chłodzącego	niezamykane

