



Środki do uszczelniania gwintów, 50 ml, ID producenta: SEAL50H



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083327 SEAL50H
GTIN	4058093009017
Klasa artykułu	08G

Opis

Wykonanie:

Środki uszczelniające zastępują konopie, taśmy uszczelniające i pasty, są odporne na gazy, ciecze, powietrze, wodę, oleje, węglowodory i wiele wyrobów chemicznych. **Pełny kontakt z powierzchnią** gwarantuje **100% szczelność**. Przed utwardzeniem możliwe jest odkręcanie albo korekta położenia przy montażu za pomocą normalnie stosowanych narzędzi. Resztki środka uszczelniającego nie zapychają filtrów i zaworów. Do **hydrauliki i pneumatyki**. **Zastępują konopie i taśmę teflonową**. Posiadają dopuszczenie DVGW (Niemiecki Związek Specjalistów Gazownictwa i Gospodarki Wodnej).

Norma:

Gewindeverbindungen sollen zuverlässig abgedichtet werden. Das Gewindenspiel wird durch den Kleber ausgefüllt und unregelmäßige Oberflächen ausgeglichen.

wskazówka:

Przed naniesieniem środka uszczelniającego oczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392.

Opis techniczny

do gwintów o wielk. M

M20

Karta danych

moment zrywający	22 - 32 Nm
oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS07: Wykrzyknik
Pewność działania po	3 h
oznaczenie producenta	SEAL50H
do gwintów calowych o wielk.	3/4 cal
zakres temperatur zastosowania	-55 - 150 °C
Ilość	50 ml
nadaje się do materiału	Metal
nadaje się do zastosowania	Uszczelnianie gwintu
Kształt	ciekły
Lepkość dynamiczna	11000 - 16000 mPas
temperatura przechowywania	8 - 28 °C
kolor	niebieski
Temperatura zapłonu	100 °C
Baza chemiczna	dimetakrylan
trwałość od daty produkcji	24 miesiąc
klasa wytrzymałości	wysoka wytrzymałość
Demontaż	tylko po podgrzaniu
Gęstość	1,08 g/cm ³
Atrybut nazwy produktu	50 ml
Rodzaj produktu	Środki uszczelniające