



## Oprawki Weldon kształt ADB z kanałem chłodziwa, BT 40 A = 100, Ø mocowania D1: 8mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	302615 8
GTIN	4250122612957
Klasa artykułu	36E

### Opis

#### Wykonanie:

Kanał chłodziwa zamykany za pomocą o-ringa.

Wszystkie trzpienie czernione.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

### Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	8
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	8 mm
Ø zewn. D	28 mm
adapter	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339

## Karta danych

Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

### **Odpowiednie produkty**

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/302615-8>