



Wiertło centrujące do otwornic, typ: 6KT



Dane zamówienia

Numer katalogowy	589433 6KT
GTIN	885911955782
Klasa artykułu	58Z

Opis

Wykonanie:

- Nowa konstrukcja końcówki podobna do wiertła stopniowego minimalizuje pękanie wiertła. (nawet o 50% mniejsze w porównaniu z poprzednimi wersjami)
- Szybkie i czyste wprowadzanie w materiał.
- Eliminacja wstępnego wiercenia – ciągle wiercenie bez znoszenia.
- Wiertło centrujące ze specjalnym rowkiem, które umożliwia wymianę w połączeniu z uchwytem LENOX SNAP-BACK™ bez użycia narzędzi.
- Kompatybilne również z konwencjonalnymi oprawkami standardowymi z chwytem 1/4 cala.
- Nawiertak do nakiełków do różnych zastosowań/materiałów – do szybkiej pracy bez znoszenia i bez napunktowania.

w dostawie::

1 wielofunkcyjny nawiertak do nakiełków do uchwytów otwornic, 6,4 x 108 mm, nadaje się do drewna i metali o średniej twardości.

Opis techniczny

Materiał ostrza	HSS
Ø	6,4 mm
długość	108 mm
chwyt	Trzpień walcowy
Rodzaj produktu	Nawiertak do nakiełków