

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/11 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	260922 10/11
GTIN	4045197653420
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 10/11 mm kod ISO uchwytu: AH10K STFPCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ : 45 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 1102..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 12 mm

Przesunięcie osi L_3 : 7 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	AH10K STFPCR/L11
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	12 mm
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
długość główki L_1	16 mm
Przesunięcie osi L_3	7 mm
Długość wysięgu L_1	45 mm
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	11 mm
\varnothing chwytu	10 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7