

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/11 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	260922 12/11
GTIN	4045197653437
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 12/11 mm kod ISO uchwytu: AH12M STFPCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

Kąt ustawienia κ : 45 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 1102..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 14 mm

Przesunięcie osi L_3 : 9 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	9 mm
kod ISO uchwytu	AH12M STFPCR/L11
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	14 mm
Długość wysięgu L_1	55 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
śruby mocujące	269028 7
długość główki L_1	20 mm
wielk. płytki	11 mm
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
\varnothing chwytu	12 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7