

**Garant**

### Szafa na odzież z zamkami ryglowymi z pokrętłem, liczba przegród: 8



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 949032 8      |
| GTIN             | 4069515040471 |
| Klasa artykułu   | 91G           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Korpus szaf na odzież ma ślizgi z tworzywa sztucznego w dnie oraz zdejmowaną maskownicę na froncie przednim. Tylne ścianki ze szczelinami wentylacyjnymi, drzwi z wieszakiem na ręcznik i tabliczką na nazwisko. Proste przełożenie zawiasów ze strony prawej na lewą. z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

##### Norma:

**DIN 4547**

##### Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi– niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy**.

##### wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

#### Opis techniczny

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ukośna ściana górna   | nie |
| tabliczka na nazwisko | tak |

## Karta danych

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Norma                                   | DIN 4547                         |
| Wykonanie zamka                         | zamek ryglowy z pokrętłem        |
| wykonanie podstawy                      | Nóżki aluminiowe                 |
| liczba przedziałów                      | 8                                |
| szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej | tak                              |
| głębokość                               | 520 mm                           |
| szerokość                               | 800 mm                           |
| szerokość użytkowa każdego przedziału   | 342 mm                           |
| dla kłódki                              | tak                              |
| wysokość użytkowa każdego przedziału    | 370 mm                           |
| masa                                    | 76 kg                            |
| Fronty szafek                           | drzwi skrzydłowe, blaszane       |
| możliwość wyboru lakieru specjalnego    | tak                              |
| dla kłódki z maks. Ø kabłąka            | 6 mm                             |
| wysokość                                | 1850 mm                          |
| głębokość użytkowa każdego przedziału   | 472 mm                           |
| Grubość materiału                       | 0,9 mm                           |
| Kąt rozwarcia drzwi                     | 225 stopni                       |
| Wybór kolorów                           | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Rodzaj produktu                         | Szafa z przegrodami              |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/949032-8>