



Nakrętki mocujące ER do podkładek uszczelniających, do obróbki ER: 25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	309616 25
GTIN	2050002087569
Klasa artykułu	39Z

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Nakrętki powlekane, mniejszy współczynnik tarcia i **większa siła mocowania** oraz większa odporność na zużycie i korozję. **z rowkami**

Pasuje do:

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucze mocujące ER nr 309680–309740.

Klucz płaski jednostronny (do rozm. 16), nr 613300 rozm. 25.

Podkładki uszczelniające nr 309622; 309624; 309628; 309632.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Opis techniczny

Długość całkowita L	25 mm
Ø zewn. D	42 mm
maks. moment dokręcania	140 Nm

Karta danych

gwint	M32x1,5
Norma	DIN 6499 D
Rodzaj produktu	Nakrętki mocujące