

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260918 16/11
GTIN	4045197653383
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 16/11 mm kod ISO uchwytu: E16R STFCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ : 45 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: TC.. 1102..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 19 mm

Przesunięcie osi L_3 : 10 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	E16R STFCR/L11
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	19 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 1102..
odcinek swobodny	100 mm
wielk. płytki	11 mm
długość główki L_1	25 mm
Przesunięcie osi L_3	10 mm
\varnothing chwytu	16 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	15,4 mm
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7