

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260922 20/11
GTIN	4045197653451
Klasa artykułu	21T

## Opis

Wytaczaki z HSS 20/11 mm kod ISO uchwytu: AH20R STFPCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 45 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 1102..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 23 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 13 mm

## Opis techniczny

Przesunięcie osi $L_3$	13 mm
śruby mocujące	269028 7
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	23 mm
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
długość główki $L_1$	32 mm
Długość wysięgu $L_1$	90 mm
kod ISO uchwytu	AH20R STFPCR/L11
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
wielk. płytki	11 mm
$\varnothing$ chwytu	20 mm
długość całkowita $L$	200 mm
wysokość mocowania $L_2$	18 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	45 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7