

atlas[®]

Sandały czarne FLASH 1605 XP[®], S1P, rozmiar butów wg UE: 39



Dane zamówienia

Numer katalogowy	092024 39
GTIN	4043692376660
Klasa artykułu	09B

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne FLASH z zaawansowanym technologicznie materiałem wierzchnim ściśle otacza stopę i gwarantuje użytkownikowi wyjątkowy komfort noszenia. Oddawanie energii dzięki systemowi INNOFLEX i dynamicznemu wsparciu ruchów. Idealne do twardych podłóg przemysłowych. Szerokość 10. Dostępny jest system różnych tęgłości.

- **Materiał wierzchni z siateczki MESH.**
- **Trwała, aktywna regulacja wilgotności dzięki funkcjonalnej wyściółce aktiv-X.**
- **Niezawierająca metalu, odporna na przebijanie podeszwa wewnętrzna XP[®].**
- **Aluminiowy czubek.**
- **MPU[®] REBOUND SYSTEM, wkładka zmniejszająca nacisk oraz technologia podeszwy z dynamiczną amortyzacją.**
- **System podeszwy MPU[®] INNOFLEX z elastycznymi rowkami umożliwiającymi naturalne przetaczanie oraz strefą Cloud w obszarze pięty, która amortyzuje duże siły uderzenia.**
- **Koncepcja clima-stream[®] zapewnia maksymalną oddychalność buta.**
- **Wykończenie ESD.**

Sandały z mocowaniem na rzep.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Opis techniczny

kolor	czarny
-------	--------

Karta danych

materiał czubka ochronnego	Aluminium
odporność na wydeptywanie	Tekstylne
wielkość butów wg UE	39
Norma	Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
klasa ochrony	S1P
Seria	FLASH
Rodzaj	męska
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
właściwości podeszwy	Podeszwa Rebound
Rodzaj produktu	Sandały bezpieczne