

**HOLEX®****Noże prawe, zbliżone do DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, chwyt kwadratowy: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296125 32
GTIN	4045197518453
Klasa artykułu	22E

**Opis****Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i odlewów.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osełką ręczną z węglika boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 170 mm

**Opis techniczny**

chwyt kwadratowy	32 mm
długość całkowita	170 mm
Materiał ostrza &nbsp;	P20/K25