

Garant
Wytaczaki z HSS, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260923 25/16
GTIN	4045197653512
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 25/16 mm kod ISO uchwytu: AH25R STF CR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ : 45 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 16T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 28 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	25 mm
wielk. płytki	16 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	28 mm
Długość wysięgu L_1	115 mm
długość główki L_1	40 mm
śruby mocujące	269028 8
kod ISO uchwytu	AH25R STF CR/L16
Przesunięcie osi L_3	17 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 16T3..
\varnothing chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 8	269028 8
śruby mocujące Typ 7	269028 7