

**Garant****Miniaturowy wytyczak z węglików spiekanych, prawe, długość wysięgu LA / wielkość płytki d: 64/8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270006 64/8
GTIN	064045197569
Klasa artykułu	21V

**Opis****Wykonanie:**

chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.

- **Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.**
- **Łatwa wymiana płytek skrawających.**

**wskazówka:**

**tylko** do wytaczania i fazowania!

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

wysokość mocowania L<sub>2</sub>: 11,5 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub> cofniętych uchwytów: 64 mm

Długość całkowita L cofniętych uchwytów: 130 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279815 11

**Opis techniczny**

Długość całkowita L cofniętych uchwytów	130 mm
wielk. płytki	08 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub> cofniętych uchwytów	64 mm
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
śruba mocująca płytki obracane	279815 11
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	11,5 mm

rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Aksesoria

śruba zaciskowa	279912
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10
śruba zaciskowa Typ 11	279815 11