

**Garant****Wytaczaki z HSS, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260923 12/11
GTIN	4045197653482
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z HSS 12/11 mm kod ISO uchwytu: AH12M STFCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 45 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: TC.. 1102..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 14 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 9 mm

**Opis techniczny**

Miejsce połączenia / podziału	12 mm
Przesunięcie osi $L_3$	9 mm
Długość wysięgu $L_1$	55 mm
długość główki $L_1$	20 mm
śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	AH12M STFCR/L11
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 1102..
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	14 mm
wielk. płytki	11 mm
$\varnothing$ chwytu	12 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	45 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7