

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260923 16/11
GTIN	4045197653499
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z HSS 16/11 mm kod ISO uchwytu: AH16Q STFPCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 45 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: TC.. 1102..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 18 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 11 mm

**Opis techniczny**

wielk. płytki	11 mm
długość główki $L_1$	25 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	18 mm
Przesunięcie osi $L_3$	11 mm
śruby mocujące	269028 7
Długość wysięgu $L_1$	75 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 1102..
kod ISO uchwytu	AH16Q STFPCR/L11
$\varnothing$ chwytu	16 mm
długość całkowita $L$	180 mm
wysokość mocowania $L_2$	15 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	45 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7