

**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260930 20/11 |
| GTIN | 4960664541836 |
| Klasa artykułu | 25U |

Opis**Wykonanie:**

Opływowy kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: A20R STLCCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ: 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 1102..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 22 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11,2 mm

Opis techniczny

| | |
|---|-----------------|
| kod ISO uchwytu | A20R STLCCR/L11 |
| minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$ | 22 mm |
| śruba mocująca płytki obracane | 269022 4 |
| wielk. płytki | 11 mm |
| Długość wysięgu L_1 | 80 mm |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | TC.. 1102.. |
| Miejsce połączenia / podziału | 20 mm |
| Przesunięcie osi L_3 | 11,2 mm |
| Ø chwytu | 20 mm |
| długość całkowita L | 200 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| wysokość mocowania L ₂ | 19 mm |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | lewe i neutralne |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 5×D |
| norma | DIN 8024 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| rodzaj chwytu | Wytaczaki |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Śruby mocujące | 269407 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| Śruby mocujące Typ 4 | 269022 4 |