

HOLEX®**Noże tokarskie odsadzone, prawe, zbliżone do DIN 4965, HSS-E, chwyt kwadratowy: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296750 20
GTIN	4045197189967
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie wymiary **po spawaniu**.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

Stal szybko tnąca/E – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamliwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

długość całkowita: 160 mm

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	20 mm
długość całkowita	160 mm
Materiał ostrza 	HSS-E