

**HOLEX®****Noże tokarskie, proste spiczaste, wersja neutralna, zbliżone do DIN 4955, HSS-E, chwyt kwadratowy: 16 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	296500 16
GTIN	4045197189608
Klasa artykułu	22E

## Opis

**Wykonanie:**Wszystkie wymiary **po spawaniu**.**Zastosowanie:**

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

**Stal szybko tnąca/E** – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamliwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

długość całkowita: 140 mm

## Opis techniczny

chwyt kwadratowy	16 mm
długość całkowita	140 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS-E