

**Garant****Miniaturowy wytyczak z węglików spiekanych, prawe, Długość wysięgu L1 / wielkość płytki d: 30/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270006 30/6
GTIN	4045197560025
Klasa artykułu	21V

**Opis****Wykonanie:**

chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.

- **Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.**
- **Łatwa wymiana płytek skrawających.**

**Opis techniczny**

długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
śruba mocująca płytki obracane	279815 10
wielk. płytki	06 mm
długość całkowita L	90,5 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	11,5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytyczaki

**Akcesoria**

śruba zaciskowa Typ 10	279815 10
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500