

HOLEX®**Wytaczaki zbliżone do DIN 4953, HSS-E, Ø chwytu: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296300 12
GTIN	4045197189059
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie wymiary **po spawaniu**.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

Stal szybko tnąca/E – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamliwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

długość całkowita: 180 mm

do otworów o Ø powyżej: 22 mm

Opis techniczny

do otworów o Ø powyżej	22 mm
Ø chwytu	12 mm
długość całkowita	180 mm
Materiał ostrza 	HSS-E