

Garant**Miniaturowy wytyczak z węglików spiekanych, prawe, Długość wysięgu L1 / wielkość płytki d: 50/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270006 50/6
GTIN	4045197560032
Klasa artykułu	21V

Opis**Wykonanie:**

chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.

- **Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.**
- **Łatwa wymiana płytek skrawających.**

wskazówka:

tylko do wytaczania i fazowania!

Opis techniczny

długość główki L ₁	50 mm
śruba mocująca płytki obracane	279815 10
wielk. płytki	06 mm
długość całkowita L	115 mm
wysokość mocowania L ₂	11,5 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruba zaciskowa Typ 10	279815 10
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500