

HOLEX**Noże boczne prawe, zbliżone do DIN 4960, HSS E, chwyt kwadratowy: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296800 16
GTIN	4045197189981
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie wymiary **po spawaniu**.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

Stal szybko tnąca/E – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamiwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	16 mm
długość całkowita	140 mm
Materiał ostrza	HSS E
Rodzaj produktu	Nóż tokarski