

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/11 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260934 10/11
GTIN	4045197653529
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 10/11 mm kod ISO uchwytu: A10K STFPCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ: 45 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 1102..

minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 13 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 7 mm

**Opis techniczny**

Miejsce połączenia / podziału	10 mm
Przesunięcie osi $L_3$	7 mm
śruby mocujące	269028 7
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	13 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
Długość wysięgu $L_1$	40 mm
długość główki $L_1$	22,8 mm
kod ISO uchwytu	A10K STFPCR/L11
wielk. płytki	11 mm
Ø chwytu	10 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania $L_2$	9 mm

Kąt ustawienia $\kappa$	45 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7