

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/11 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260934 12/11
GTIN	4045197653536
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 12/11 mm kod ISO uchwytu: A12L STFCCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 45 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 1102..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 16 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 9 mm

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	16 mm
długość główki $L_1$	26,5 mm
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	11 mm
Przesunięcie osi $L_3$	9 mm
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
kod ISO uchwytu	A12L STFCCR/L11
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
Długość wysięgu $L_1$	50 mm
$\varnothing$ chwytu	12 mm
długość całkowita $L$	140 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm

Kąt ustawienia $\kappa$	45 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7