

HOLEX®**Noże hakowe, prawe, zbliżone do DIN 4963, HSS-E, Ø chwytu: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297120 12
GTIN	4045197190659
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie wymiary **po spawaniu**.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

Stal szybko tnąca/E – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamiwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

długość całkowita: 180 mm

szerokość ostrza: 3 mm

do otworów o Ø powyżej: 25 mm

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 8 mm

Opis techniczny

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	8 mm
do otworów o Ø powyżej	25 mm
szerokość ostrza	3 mm
Ø chwytu	12 mm
długość całkowita	180 mm
Materiał ostrza 	HSS-E

