

Garant
Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260935 32/16
GTIN	4045197656070
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 32/16 mm kod ISO uchwytu: A32S STFPCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Kąt ustawienia κ: 45 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 16T3..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

Opis techniczny

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
wielk. płytki	16 mm
śruby mocujące	269028 24
długość główki L_1	34,6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 16T3..
wkręt płytki podporowej	269013 2
Długość wysięgu L_1	130 mm
Przesunięcie osi L_3	22 mm
płytki podporowa	269005 7
kod ISO uchwytu	A32S STFPCR/L16
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
Ø chwytu	32 mm

długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L ₂	30 mm
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

płytki podporowa	269040
Śruby do płytki podporowej	269200
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269468
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
płytki podporowa Typ 7	269005 7
śruby mocujące Typ 24	269028 24
śruby mocujące Typ 8	269028 8
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2