

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260935 40/16
GTIN	4045197656087
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 40/16 mm kod ISO uchwytu: A40T STFPCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Kąt ustawienia κ: 45 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: TC.. 16T3..

minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 49 mm

przesunięcie osi: 27 mm

**Opis techniczny**

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	49 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 16T3..
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
Przesunięcie osi $L_3$	27 mm
śruby mocujące	269028 24
wielk. płytki	16 mm
Długość wysięgu $L_1$	160 mm
wkręt płytki podporowej	269013 2
płytki podporowa	269005 7
kod ISO uchwytu	A40T STFPCR/L16
długość główki $L_1$	37,5 mm
Ø chwytu	40 mm

długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	39 mm
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

płytki podporowa	269040
Śruby do płytki podporowej	269200
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269468
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
śruby mocujące Typ 8	269028 8
płytki podporowa Typ 7	269005 7
śruby mocujące Typ 24	269028 24